

# OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008

Número de comanda 00801650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Omikron twin
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	6000 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	4000 kg
Tracidad de carga estàtica	9000 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	415 mm
Àmplia general	272 mm
Pes total	50,153 kg

## RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
El Banda de rodadura Color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespalles
Diametralització	300 mm
Banda de rodadura ample	80 mm
Corporació ample	80 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

## SUPORT

Material	ferro fos o ferro forjat, pesat
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Color	Revestiment transparent
	✓
Dome Dictel	235 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	270 mm
Placa ampla	250 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	210 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	230 mm
Placa de diàmetre	17 mm

# OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008  
Número de comanda 00801650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

