

DELTA

3642UOP200P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337860

Номер замовлення 00833699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Delta
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо, Кінцевик колісної опори
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	600 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	480 kg
Статичний Вантажопідйомність	1200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	250 mm
Загальна ширина	94 mm
Загальна вага	3,283 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Вила Форма	Широка Підсилений
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	155 mm
Поворотне з'єднання	310 mm
Діаметр ковпачка	94 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	105 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

DELTA

3642UOP200P63 F.D-LOCK

EAN 4031582337860

Номер замовлення 00833699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

