

AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	135 mm
Загальна ширина	60 mm
Загальна вага	0,53 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Колір	Пасивований блакитним
Діаметр ковпачка	60 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	77 mm
Ширина тарілки	67 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	46,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	51,5 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	56 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	61,5 mm
Діаметр отвору планшета	8,5 mm

AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365

Номер замовлення 00006536
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

