

## STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900

Номер заказа 00074552



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Название продукта                  | Stylea                             |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора          |
| Стандартный                        | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 50 kg                              |
| Грузоподъемность статическая       | 100 kg                             |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                             |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                              |
| Общая высота                       | 68 mm                              |
| Общая ширина                       | 43 mm                              |
| Общий вес                          | 0,092 kg                           |

## КОЛЕСО

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса        | Полиамид                                |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо                |
| Подшипник               | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
| Ось                     | Заклепки                                |
| Цвет Протектор          | Белый алюминий (аналог RAL9006)         |
| Цвет Колесо             | Белый алюминий (аналог RAL9006)         |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                       |
| Диаметр                 | 65 mm                                   |
| Ширина Протектор        | 8 mm                                    |
| Диаметр отверстия Ось   | 0 mm                                    |
| Длина хаба              | 0 mm                                    |
| Ширина тела             | 8 mm                                    |
| Твердость Протектор (D) | 65 Береговая дорога D                   |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал              | Полиамид                        |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо     |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный            |
| Цвет                  | Белый алюминий (аналог RAL9006) |
| Офсет (Смещение)      | 25 mm                           |
| Радиус поворота       | 53 mm                           |
| Поворотное соединение | 106 mm                          |
| Диаметр купола        | 23 mm                           |

## ФИТИНГ

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Тип фитинга            | Глухое отверстие для фитинга B10 |
| Диаметр отверстия Болт | 10 mm                            |

# STYLEA

5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006

EAN 4031582310900  
Номер заказа 00074552



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

