

MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Mono
Type	Wielen met Wielslot
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	70 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	104 mm
Totale breedte	0 mm
Totaal gewicht	0,13 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Kleur	Wit aluminium (RAL9006)
Offset	34 mm
Zwenk radius	105 mm
Draaicirkel	210 mm
Diameter koepel	0 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lagering	Glijlager
Loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	80 mm
Breedte Loopvlak	24 mm
Diameter Asgat	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	24 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	90 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	10 mm

MONO

5025PJH080L51-10 9006/9011/9011/9011

EAN 4031582308440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen

