

AGILA

2477DYK100P30-11

EAN 4031582341737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	80 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	135 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	1,01 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	43,5 mm
Zwenk radius	131 mm
Draaicirkel	262 mm
Diameter koepel	60 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Lagering	Conisch kogellager
Wielkleur	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	11 mm
Tip	Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.

AGILA

2477DYK100P30-11

EAN 4031582341737

Bestelnummer 00006520
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

