

ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-11

EAN 4031582370119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	91 mm
Diamètre d'encombrement	182 mm

ROUE

Tread hardness	souple
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	34 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	300 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	128 mm
Poids	0.82 kg

Product Drawings

