

AGILA

2478YGO050P41

EAN 4031582356397



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Električni provod	yes
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	69 mm
Ukupna težina	0.1 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca	Termoplastična guma, električna provodljivost
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	19 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Skverna ploča
Dužina ploče	55 mm
Širina ploče	55 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	38.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	44 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	38.5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	44 mm
Prečnik otvora ploče	6.3 mm

