

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256  
Bestelnummer 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

Rolprestaties	○ ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	○ ○ ○ ○ ○
Slijtage	○ ○ ○ ○ ○
Corrosiebestendigheid	○ ○ ○ ○ ○

### KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	630 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	155 mm
Totaal gewicht	14,68 kg

### WIEL

Lagering	Onbewerkte Naaf
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm

### BEHUIZING

Offset	35 mm
Zwenk radius	123 mm
Draaicirkel	246 mm
Diameter koepel	130 mm

### FITTING

Lengte plaat	145 mm
Breedte plaat	145 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	120 mm
Diameter plaatgat	11 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495256

Bestelnummer 00800114



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

