INFORMACIJE O PROIZVODU

SOCKET

Kunststoff Huelse R20-19/11

EAN 4031582090123



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Utičnica
Tip	pribor
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	80 kg
Sveukupna visina	36 mm
Ukupna težina	0.01 kg

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Sintetička uticnica, okrugla
Prečnik sraf	19 mm