INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ELASTECH

## UER125x40-Ø15

EAN 4031582337952

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

L'image peut différer du produit d'origine

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Pneu élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement | Roulements rouleaux |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 40 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 15 mm |
| Longueur de moyeu | 58 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●● |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Elastech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 250 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 500 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids global | 0.43 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

UER125x40-Ø15

EAN 4031582337952

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit




© Copyright 2026 TENTE International GmbH