

OMIKRON TWIN

9950STP500P68 Radbreite 100

EAN 4031582428964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Omikron twin
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	10000 kg
Kravnesība pie 4 km/h	10000 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	610 mm
Kopējais svars	130,88 kg

KRONŠTEINIS

Mājojklā materiāls	Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Ofsets	130 mm
Pagrieziena rādiuss	380 mm
Grozāms savienojums	760 mm
Lubrication nipple	1

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds, smags
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	500 mm
Protektora platums	100 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	270 mm
Plāksnes platums	250 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	230 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	210 mm
Plāksnes atveres diametrs	17 mm

OMIKRON TWIN

9950STP500P68 Radbreite 100

EAN 4031582428964



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

