

DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Numer zamówienia 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ○ ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	650 kg
Nośność przy 6 km/h	520 kg
Nośność statyczne	1300 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,462 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	82 mm
Szerokość Bieżnia	66 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	66 mm
Szerokość korpusu	66 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6204

DURATECH

TOP 082X66-Ø20 HL66

EAN 4031582331042

Numer zamówienia 00827823



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

