

TIGE FILETÉE

AA20POI050S70-10X15 TFR

EAN 4031582385588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Tige filetée |
| Type | Roulette pivotante |
| Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg |
| Capacité de charge statique | 80 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 59 mm |
| Largeur totale | 55 mm |
| Poids | 0,105 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe | Riveté |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 50 mm |
| Largeur du bandage | 8 mm |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |

CHAPE

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Matériau | Polypropylène |
| Forme de la chape | Roulette jumelée, capotée |
| Pivot | Tige pivotante |
| Rayon d'encombrement | 49 mm |
| Diamètre d'encombrement | 98 mm |
| Diamètre du filetage | 10 mm |

FIXATION

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Type de fixation | Tige filetée à collet hexagonal |
| Diamètre de la tige | 10 mm |
| Longueur de la tige | 15 mm |