

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781
 订单号 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	铝
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	黑色黑墨水（类似 RAL9005）
侧盖	无螺纹护罩
直径	300 mm
胎面宽度	55 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	66 mm
轮体宽度	55 mm
胎面硬度 (A)	68 岸 A

表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Elastech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	600 kg
6 公里/小时的载重	480 kg
静态载重	1200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	85 ° C
总重量	3.892 kg

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781
订单号 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

