# KAPPA

## 9688FTP125P63 CL67

EAN 4031582316100

Numéro de commande 00801602

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Kappa |
| Capacité de charge à 4 km/h | 660 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 550 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 1100 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 170 mm |
| Largeur totale | 98 mm |
| Poids | 4.83 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Lubrication nipple | 1 |
| Diamètre du dôme | 96 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Fonte |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 135 mm |
| Largeur de la platine | 110 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 105 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# KAPPA

## 9688FTP125P63 CL67

EAN 4031582316100

Numéro de commande 00801603

**Dessins du produit**




