

# NOVATECH

ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv

EAN 4031582366273



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Tread profile             | convexe                         |
| Tread hardness            | souple                          |
| Matériau du corps         | Aluminium                       |
| Bandage                   | Polyuréthane, Coulé             |
| Roulement                 | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue              | Gris trafic A (RAL7042)         |
| Pare-fils                 | Sans protège-filet              |
| Diamètre                  | 250 mm                          |
| Largeur du Bandage        | 50 mm                           |
| Diamètre du trou de l'Axe | 20 mm                           |
| Longueur de moyeu         | 60 mm                           |
| Largeur du corps          | 50 mm                           |
| Dureté du Bandage (A)     | 80 Shore A                      |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Novatech                          |
| Type                            | Roue                              |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 800 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 640 kg                            |
| Conducteur électrique           | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Statique Capacité de charge     | 1600 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Poids global                    | 2.18 kg                           |

# NOVATECH


ITP 250x50-Ø20 HL60 soft cv

EAN 4031582366273

Numéro de commande 00835103  
Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# NOVATECH

ITP 250x50-Ø23-H160-soft cv

EAN 4031582366273

Numéro de commande 00835103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.