

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Objednávací číslo 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ○ ○ ○ ○ ○

Hlučnost ○ ○ ○ ○ ○

Opotřebení ○ ○ ○ ○ ○

Odolné vůči korozi ○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Footmaster

Typ Otočné Kolečko

Nosnost 3 km/h 310 kg

Rozsah teploty (minimální) -10 °C

Teplotní rozsah (maximální) 90 °C

Celková výška 150 mm

Stavební výška 128 mm

Celková hmotnost 8,45 kg

KOLO

Ložisko Neopracovaný Poklice

Průměr 100 mm

Šířka Běhoun 30 mm

Šířka středu kola 30 mm

UCHYCENÍ

Vyosení 32 mm

Poloměr otáčení 90 mm

Průměr otáčení 180 mm

Poloměr otáčení 112 mm

MONTÁŽ

Délka plotny 112 mm

Šířka plotny 112 mm

Délka otvoru plotny (maximální) 92 mm

Šířka otvoru plotny (maximální) 92 mm

Průměr otvoru plotny 9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Objednáací číslo 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

