

ALPHA

3477UOJ160P63

EAN 4031582306101
Objednávací číslo 00030346

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	350 kg
Statický Nosnost	700 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	200 mm
Celková šířka	96 mm
Celková hmotnost	2,306 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Přírodní bílá
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	60 mm
Radius otočení	167 mm
Otočné rušení	334 mm
Průměr otočné kamery	96 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ALPHA

3477UOJ160P63

EAN 4031582306101
Objednáací číslo 00030346



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

