

# MAXTECH

PAO075x25-Ø6x27 + ASBUS

EAN 4031582381238



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 핵심 속성

|                |         |
|----------------|---------|
| 제품명            | Maxtech |
| 하우징 유형         | 휠       |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 60 kg   |
| 전기 전도성         | 아니요     |
| 스테인리스          | 아니요     |
| 정지 중 하중용량      | 120 kg  |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C  |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C   |
| 전체 체중          | 0.08 kg |

## 휠

|         |       |
|---------|-------|
| 직경      | 75 mm |
| 트레드 폭   | 25 mm |
| 차축 홀 직경 | 6 mm  |
| 허브 길이   | 27 mm |