产品信息

# GALEA

5075PJH100P30-10

EAN 4031582379198



图片可能与原产品不同

## 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Galea |
| 外壳类型 | 带轮刹的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 200 kg |
| 温度范围（最低） | -20 °C |
| 最高温度范围 | 60 °C |
| 总高 | 139 mm |
| 总宽度 | 66 mm |
| 总重量 | 0.46 kg |

## 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
| 支架形状 | 已关闭 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 偏移量 | 40 mm |
| 旋转半径 | 128 mm |
| 转向干涉 | 256 mm |
| 圆顶直径 | 59 mm |

## 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 热塑性橡胶 |
| 轴承 | 滑动轴承 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 100 mm |
| 胎面宽度 | 30 mm |
| 胎面硬度（A） | 87 岸 A |

## 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 螺栓孔 |
| 螺栓孔直径 | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5075PJH100P30-10

EAN 4031582379198

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Product Drawings**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH