

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617
Broj porudžbine 00027242

Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	160 kg
Statički Nosivost	320 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	128 mm
Ukupna širina	85 mm
Ukupna težina	0,482 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	34 mm
Širina tela	34 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
Boja	plavo cinkovano

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	103 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617

Broj porudžbine 00027242

TEHNIČKI CRTEŽI

