产品信息

AGILA STAINLESS

7477PJO125P50

EAN 4031582349948



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Agila stainless
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	是
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	160 mm
总宽度	60 mm
总重量	0.8 kg

支架

外壳材料	不锈钢，中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	41 mm
旋转半径	131 mm
转向干涉	262 mm
圆顶直径	60 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色 （RAL7001）
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 （A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	77 mm
上板宽	67 mm
上板孔长度（最小）	46.5 mm
上板孔长度（最大）	51.5 mm
上板孔宽度（最小）	56 mm
上板孔宽度（最大）	61.5 mm
上板孔直径	8.5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

产品信息


AGILA STAINLESS


7477PJO125P50


EAN 4031582349948


订单号 00036333

产品图纸









© Copyright 2026 TENTE International GmbH