PRODUKTINFORMATION

AVIANA

5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Aviana
Type	Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	102 mm
Samlet bredde	69 mm
Samlet vægt	0,37 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Sølvgrå (RAL7001)
Udladning	28 mm
Udfaldsradius	68,5 mm
Udfaldsdiameter	137 mm
Dome-diameter	54 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Kegle-kugleleje, Rustfri
Hjul farve	Skifergrå (RAL7015)
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	25 mm
Fælgbredde	25 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade med bremseelementer
Pladelængde	70 mm
Pladebredde	55 mm
Længde på pladehul (minimum)	51 mm
Længde på pladehul (maksimum)	41 mm
Pladehulbredde (minimum)	51 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	57 mm
Pladehullets diameter	5,5 mm

Red Dot Design Award

German Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AVIANA


5976UAE075P54 light 7001 bk+washer

EAN 4031582396638

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger





Red Dot Design Award

German Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH