

AGILA

2477DYK125R47-32-35

EAN 4031582343571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	163 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Lager	Konuskogellager
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	41 mm
Zwenk radius	131 mm
Uitzwenking	262 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (minimaal)	32 mm
Expander bevestiging (maximaal)	35 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.

AGILA

2477DYK125R47-32-35

EAN 4031582343571



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

