

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	36 mm
Rayon d'encombrement	61 mm
Diamètre d'encombrement	122 mm
Diamètre du dôme	70 mm

ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur de la roue	Noir
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	25 mm
Largeur du corps de roue	25 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	280 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	280 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	82 mm
Largeur totale	70 mm
Poids	0,7 kg

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 60-S-NYN

EAN 4031582413212

Numéro de commande 00062140

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

