
TERMÉKINFORMÁCIÓK

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●●○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	E-Drive ultimate
Ház típusa	Meghajtó egység
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	5 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Teljes szélesség	190 mm
Összsúly	8,23 kg
Hossz	Max. 315 mm (vészhelyzeti kioldás működtetve)
Kerékátmérő	125 mm, kopási határérték 115 mm
Kerék futófelülete	Tömör gumi , nyomot nem hagyó, Shore A 63
Kerékszélesség	35 mm
Szélesség	178 mm
Maximális nyomóerő	32
Maximális emelési erő / érintkezési nyomóerő	400
Magasság kiindulási helyzetben	140 mm
Telepítési magasság	170 mm
Vészhelyzeti kioldás	Mechanikus
Védelem típusa	IPX4 (fröccsenő víz minden oldalról, minden dugó csatlakoztatva)
Megengedett környezeti hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között, páratartalom 90%, nem kondenzáló
Súly	8 kg
Maximális sebesség	4 km/h
Tengelytávolság	30 mm
Földelési egyenetlenség (minimális)	-15 mm
Földelési egyenetlenség (maximális)	15 mm
Megengedett tárolási hőmérséklet (minimális)	-10 °C
Megengedett tárolási hőmérséklet (maximális)	45 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Rendelési szám 00066143

VÁZ

A ház anyaga	Elektromos
Villa alakja	Meghajtás
Szín	Kék passzivált

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Peremes kerék
Kerék színe	Ezüstszürke (RAL7001)
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Test szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Rendelési szám 00066143

Termékrajzok

