

PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340
订单号 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Puretech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	295 kg
静态载重	590 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	2.872 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	250 mm
胎面宽度	60 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	74 mm
轮体宽度	60 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

PURETECH

PVR 250X60-Ø25

EAN 4031582321340
订单号 00050608



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

