

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Еластична гума, черна, вулканизирана
Лагер	Борех, немашинен
Диаметър	250 mm
Ширина на Резба	60 mm
Диаметър на отворите Ос	190 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	630 kg
Товароносимост при 6 км/ч	525 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1260 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	1.36 kg

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG


EAN 4031582318340

Номер на поръчката 00830877

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Номер на поръчката 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.