

NOVATECH

ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845

Numărul de comandă 00830221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	180 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	140 kg
Capacitate de încărcare statică	360 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,4 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie (RS/2RS)
Roată	Galben miere (RAL1005)
Diametru	100 mm
Benză de rulare	20 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	14 mm
Lățimea corpului	20 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

NOVATECH

ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845

Numărul de comandă 00830221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

