

## ZETA REVERSE

468SIEP200P63

EAN 4031582398052  
订单号 00860819

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● |
| 损耗   | ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Zeta reverse   |
| 外壳类型       | 带弹簧式方向锁的旋转脚轮   |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 450 kg         |
| 6 公里/小时的载重 | 360 kg         |
| 静态载重       | 900 kg         |
| 温度范围 (最低)  | -20 ° C        |
| 温度范围 (最大)  | 85 ° C         |
| 总高         | 240 mm         |
| 总宽度        | 96 mm          |
| 总重量        | 3.957 kg       |

## 轮子

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 轮体材料     | 铝                  |
| 胎面材料     | 弹性轮胎，黑色，硫化         |
| 轴承       | 精密滚珠轴承             |
| 轴        | 用螺母拧紧              |
| 轮子颜色     | 黑色黑墨水 (类似 RAL9005) |
| 侧盖       | 无螺纹护罩              |
| 直径       | 200 mm             |
| 胎面宽度     | 50 mm              |
| 轮体宽度     | 50 mm              |
| 胎面硬度 (A) | 67 岸 A             |

## 支架

|      |                 |
|------|-----------------|
| 材料   | 钢板，非常重          |
| 支架形状 | 宽，加强的           |
| 旋转轴承 | 两个球座圈，加强的型或不锈钢型 |
| 颜色   | 蓝色钝化            |
| 偏移量  | 55 mm           |
| 旋转半径 | 155 mm          |
| 转向干涉 | 310 mm          |
| 圆顶直径 | 96 mm           |

## 固定件

|            |        |
|------------|--------|
| 固定件类型      | 矩形板    |
| 上板长        | 137 mm |
| 上板宽        | 105 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 75 mm  |
| 上板孔长度 (最大) | 80 mm  |
| 上板孔宽度 (最小) | 75 mm  |
| 上板孔宽度 (最大) | 105 mm |
| 上板孔直径      | 11 mm  |

# ZETA REVERSE

468SIEP200P63

EAN 4031582398052  
订单号 00860819



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

