

NOVATECH

FTP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582329452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL


Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	840 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	700 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	2,45 kg




NOVATECH

FTP 150x50-020 H160

EAN 4031582329452

Bestelnummer 00800493



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.