

SOCKET

R20-8x23

EAN 4031582321647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

FIXATION

Type de fixation	Manchon synthétique, rond
Diamètre du trou central	8 mm
Longueur de la vis	23 mm

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Douille synthétique
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	20 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	40 kg
Hauteur	3 mm
Poids	0 kg