

ALPHA

3478UFX200P63

EAN 4031582399349



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ● ●
Атритація	● ● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип	Фіксований Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	400 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	250 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	240 mm
Загальна ширина	115 mm
Загальна вага	2,29 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, важкий
Вила Форма	Широка
Колір	Пасивований блакитним

КОЛЕСО

Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	200 mm
Протектор	46 mm
Ширина тіла	46 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	140 mm
Ширина тарілки	115 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

ALPHA

3478UFX200P63

EAN 4031582399349

Номер замовлення 00002495

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

