

# AGILA

2477UAP100R47-27-30

EAN 4031582327120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |       |
|--------|-------|
| 롤 성능   | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●○○ |
| 내마모성   | ●●●●○ |
| 부식방지   | ●●●○○ |

## 핵심 속성

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 제품명            | Agila              |
| 하우징 유형         | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터   |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg             |
| 전기 전도성         | 아니요                |
| 스테인리스          | 아니요                |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C             |
| 온도 범위(최대)      | 40 °C              |
| 총높이            | 138 mm             |
| 전체 체중          | 0.94 kg            |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 주택 자재   | 강판, 중    |
| Fork 외형 | 다양한      |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 색상      | 파란색 부동태화 |
| 오프셋     | 43.5 mm  |
| 회전 반경   | 131 mm   |
| 회전 간섭   | 262 mm   |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드      |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입  |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링   |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함   |
| 직경         | 100 mm     |
| 트레드 폭      | 32 mm      |
| 트레드의 경도(D) | 40 Shore D |

## 피팅

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 피팅 유형       | 합성 팽창기, 정사각형              |
| 익스팬더 피팅(최소) | 27 mm                     |
| 익스팬더 피팅(최대) | 30 mm                     |
| 힌트          | 주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오. |

Product Drawings

