



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Zeta
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	450 kg
Kravnesība pie 6 km/h	360 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	900 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais augstums	240 mm
Kopējais platums	96 mm
Kopējais svars	4,06 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, ļoti smaga
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	161 mm
Grozāms savienojums	322 mm
Kupola diametrs	96 mm

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūtnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	200 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	67 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

ZETA

4687IEP200P63

EAN 4031582308136

Pasūtījuma numurs 00804237
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

