

PURETECH

PVR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	단단한 고무 검은색
베어링	롤러 베어링
휠 색상	그래파이트 블랙(RAL9011)
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	125 mm
트레드 폭	37 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	44 mm
차체 너비	37 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Puretech
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	100 kg
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.467 kg

PURETECH

PVR 125X37-Ø12 HL44

EAN 4031582321265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

