

## KAPPA LOAD

9650FTP250P63 CL67

EAN 4031582314236

Objednávací číslo 00827783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Kappa load                   |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko               |
| Standardní                  | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h              | 1440 kg                      |
| Nosnost 6 km/h              | 1200 kg                      |
| Statický Nosnost            | 2400 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -10 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková výška               | 305 mm                       |
| Celková šířka               | 110 mm                       |
| Celková hmotnost            | 10,047 kg                    |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla      | Odlitek                  |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Odlitý       |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Šroub              | Šroub s maticí           |
| Barva Kolo         | Medově žlutá (RAL1005)   |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdem     |
| Průměr             | 250 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 50 mm                    |
| Šířka těla         | 50 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D               |

## UCHYCENÍ

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Materiál             | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice         | Široký, Vyztužené                |
| Otočné ložisko       | Kulové otočné jehlové ložisko    |
| Barva                | Pasivováno modrou                |
| Offset               | 61 mm                            |
| Radius otočení       | 187,5 mm                         |
| Otočné rušení        | 375 mm                           |
| Průměr otočné kamery | 111 mm                           |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 135 mm               |
| Šířka desky                    | 110 mm               |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm               |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

# KAPPA LOAD

9650FTP250P63 CL67

EAN 4031582314236

Objednáací číslo 00827783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

