

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Bestelnummer 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                                 |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Productnaam                     | Integral assist                                                    |
| Compatibel met WeAssist         | ✓                                                                  |
| Behuizingstype                  | Wielen met centrale, totale of Richtingsslot                       |
| Standaard                       | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed                                |
| Draagvermogen bij 4 km/h        | 150 kg                                                             |
| Statisch draagvermogen          | 450 kg                                                             |
| Temperatuurbereik (minimaal)    | -10 °C                                                             |
| Temperatuurbereik (maximaal)    | 40 °C                                                              |
| Totale hoogte                   | 183 mm                                                             |
| Totale breedte                  | 110,5 mm                                                           |
| Totaal gewicht                  | 4,682 kg                                                           |
| Type bescherming                | IPX6 (alleen voor elektronische componenten wanneer geïnstalleerd) |
| Toegestane omgevingstemperatuur | Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 40 °C, luchtvochtigheid 20% - 80%     |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Staal, ijzer                  |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten         |
| Lagering                      | NaafmotorMotor                |
| Loopvlak                      | Leigrijs (RAL7015)            |
| Afdekkapjes                   | Geïntegreerde garenbeschermer |
| Diameter                      | 150 mm                        |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 85 Shore A                    |

## BEHUIZING

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Zwenklager      | Precisie kogellagers |
| Kleur           | Grijs wit (RAL9002)  |
| Offset          | 40 mm                |
| Zwenk radius    | 115 mm               |
| Draaicirkel     | 230 mm               |
| Diameter koepel | 110,5 mm             |

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Bestelnummer 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## FITTING

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type bevestiging | Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant |
|------------------|-----------------------------------------------------------|

## AANVULLENDE INFORMATIE

Motortype: Borstelloze gelijkstroom (BLDC)

## MOTOR AANDRIJFEENHEID

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Nominale spanning | 25 V                 |
| Nominale uitgang  | 92 W                 |
| Nominale snelheid | 5 km/h               |
| Rijrichtingen     | Vooruit en achteruit |

## AANDRIJVING AANDRIJFEENHEID

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Nominale snelheid | 5 km/h |
|-------------------|--------|

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Bestelnummer 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

