ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658

Numéro de commande 00028281



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha stainless
Capacité de charge à 4 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	128 mm
Poids	1 kg

CHAPE

Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	123 mm
Diamètre d'encombrement	246 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	35 mm

RACCORD

Longueur de la platine	105 mm
Largeur de la platine	80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	77 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	60 mm
Diamètre des trous de la platine	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658

Numéro de commande 00038381

Dessins du produit

