INFORMACE O PRODUKTU

ALPHA STAINLESS

8478BOG100P62

EAN 4031582347074



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●○○○
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	125 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	250 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	250 °C
Celková výška	128 mm
Stavební výška	85 mm
Celková hmotnost	0,51 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Nerezové ocel

KOLO

Materiál středu	plastové termoset, odolný vůči teplu
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Černá
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Šířka středu kola	35 mm
Tvrdost Běhoun (D)	90 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	100 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478BOG100P62


EAN 4031582347074

Objednací číslo 00035519

Výkresy produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH