

ALPHA

3470DIR100P62

EAN 4031582303391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	70 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	140 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	128 mm
Greutate totală	0,89 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, grea
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	40 mm
Raza de pivotare	90 mm
Interferență pivotantă	180 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, fără marcaj
Lagăr	Rulment cu role
Axă	Înșurubat cu piuliță
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	30 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	105 mm
Lățimea plăcii	80 mm
Lungime orificiu placă (minim)	77 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	80 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	60 mm
Diametru orificiu placă	9 mm

ALPHA

3470DIR100P62

EAN 4031582303391



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

