

## AGILA

2477DYK075P40

EAN 4031582340532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila                           |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno total |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas   |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 55 kg                           |
| Conductivo eléctrico          | Sí                              |
| Inoxidable                    | No                              |
| Capacidad de carga estática   | 110 kg                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                          |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C                           |
| Altura total                  | 100 mm                          |
| Ancho total                   | 43 mm                           |
| Peso total                    | 0.43 kg                         |

## SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Color                    | Pasivado azul           |
| Desplazamiento           | 24 mm                   |
| Radio de giro            | 80 mm                   |
| Interferencia de giro    | 160 mm                  |
| Diámetro del domo        | 43 mm                   |

## ARO

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Chapa de acero                           |
| Material de la banda de rodadura   | Goma maciza, negra, conductora eléctrica |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas cónico               |
| Color Aro                          | Pasivado azul                            |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                  |
| Diámetro                           | 75 mm                                    |
| Ancho de Banda de rodadura         | 25 mm                                    |
| Anchura del cuerpo                 | 25 mm                                    |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                               |

## AJUSTE

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa cuadrada |
| Longitud de la placa                       | 60 mm          |
| Anchura de la placa                        | 60 mm          |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 38 mm          |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 48 mm          |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 38 mm          |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 48 mm          |
| Diámetro del orificio de la placa          | 6.3 mm         |

# AGILA

2477DYK075P40

EAN 4031582340532

Número de pedido 00004972  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

