

# AGILA

2477DIK125R05-28

EAN 4031582301915



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums                   | Agila   |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 100 kg  |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē  |
| Nerūsējošais                         | Nē  |
| Statiskā krāvnese                    | 200 kg  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C  |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C   |
| Kopējais augstums                    | 163 mm  |
| Kopējais platums                     | 60 mm   |
| Kopējais svars                       | 1,49 kg                                       |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plaša                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 41 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm                 |
| Grozāms savienojums | 262 mm                 |
| Kupola diametrs     | 60 mm                  |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds              |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūtnis                 | Coni di sfere               |
| Ritenis krāsa          | Pasivēts ar zilu            |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu           |
| Diametrs               | 125 mm                      |
| Protektora platums     | 32 mm                       |
| Korpusa platums        | 32 mm                       |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Uzstādīšanas veids                | Ciets stienis, apaļš |
| Skrūves diametrs                  | 28 mm                |
| Skrūves garums                    | 45 mm                |
| Skrūve vītnes pozīcija            | 19 mm                |
| Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 2                    |

# AGILA

2477DIK125R05-28

EAN 4031582301915

Pasūtījuma numurs 00006787  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

