

# LINEA LIGHT

A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Rullja veikspēja   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea light                      |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni |
| Krāvesība pie 3 km/h                 | 60 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvesība                   | 120 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 75,5 mm                          |
| Kopējais platums                     | 55 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,15 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājojļa materiāls   | Polipropilēns              |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis            |
| Krāsa               | Sudraba pelēka (RAL7001)   |
| Pagrieziena rādiuss | 65 mm                      |
| Grozāms savienojums | 130 mm                     |
| Kupola diametrs     | 30 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns, elektrovadītspējīgs    |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija, elektrovadoša |
| Gūtnis                 | Cuscinetto piano con distanziale      |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga                    |
| Diametrs               | 75 mm                                 |
| Protektora platums     | 15 mm                                 |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A                           |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm                        |

Vācijas  
dizaineru  
klubsInterzum  
balvaproduct  
design  
award«IF  
Design»  
balva

# LINEA LIGHT


A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produkta rasējumi



Vācijas  
dizaineru  
klubs



Interzum  
balva



«IF  
Design»  
balva