

NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ krytu	Kolo
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	8,673 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Kolo s přírubou
Průměr	250 mm
Šířka Běhoun	75 mm
Průměr otvoru Šroub	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Průměr Kruhový otvor	112 mm
Průměr otvoru	15 mm
Vhodné pro	atlet

MONTÁŽ

Množství montážních otvorů pro Matice 4

NOVATECH

FTF250X75-Ø80-4XØ15

EAN 4031582331707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

