

AGILA

2470PJI050B10-11X31 SCREWED

EAN 4031582300710

Objednáací číslo 00004473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	40 kg
Statická Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	72 mm
Stavební výška	43 mm
Celková hmotnost	0,172 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Šířka středu kola	19 mm
Tvrдост Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	24 mm
Poloměr otáčení	49 mm
Průměr otáčení	98 mm
Poloměr otáčení	41 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm
Délka Přírubový čep	31 mm

AGILA

2470PJI050B10-11X31 SCREWED

EAN 4031582300710
Objednáací číslo 00004473



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

