

NOVATECH

FTP250X50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Fundición                        |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Fundido             |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 250 mm                           |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                            |
| Diámetro del agujero del Eje       | 25 mm                            |
| Longitud del cubo                  | 62 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto           | Novatech                       |
| Tipo de carcasa               | Aro                            |
| Estándar                      | EN12533 - Ruedas de alta carga |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 1440 kg                        |
| Capacidad de carga a 6 km/h   | 1200 kg                        |
| Capacidad de carga estática   | 2880 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                         |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                          |

# NOVATECH

FTP250X50-Ø25 HL62

EAN 4031582331035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

