

# ALPHA STAINLESS

8470UFC125P30-13

EAN 4031582422412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ●

Attrition ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                   |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante                |
| Standard                        | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 150 kg                            |
| Statique Capacité de charge     | 300 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                             |
| Hauteur                         | 155 mm                            |
| Poids global                    | 0,975 kg                          |

## ROUE

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                                   |
| Bandage               | Pneu élastique, non marquant, vulcanisé     |
| Roulement             | Roulement à billes de précision, Inoxydable |
| Axe                   | Vissé avec écrou                            |
| Pare-fils             | Avec protège-filet                          |
| Diamètre              | 125 mm                                      |
| Largeur du Bandage    | 40 mm                                       |
| Dureté du Bandage (A) | 64 Shore A                                  |

## CHAPE

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Matériau                | Acier Inoxydable, lourd |
| Forme Chape             | Galbé                   |
| Pivot                   | Deux courses de balles  |
| Déport                  | 40 mm                   |
| Rayon d'encombrement    | 102,5 mm                |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm                  |
| Inoxydable              | ✓                       |

## RACCORD

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Type de raccord           | Trou central |
| Diamètre du trou de l'Œil | 13 mm        |

# ALPHA STAINLESS

8470UFC125P30-13

EAN 4031582422412

## DESSINS TECHNIQUES

---

