

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Номер замовлення 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	34 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44,4 mm
Ширина тіла	34 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Стандартний	EN12532 - Транспортвальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	160 kg
Статичний Вантажопідйомність	320 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,245 kg

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290

Номер замовлення 00030961



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

